

ventosa ESS-150-SS

Codice prodotto: 189328

FESTO

Facile da sostituire



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Raggio min. pezzo R | 480 mm |
| Diametro nominale | 10 mm |
| Diametro ventosa | 150 mm |
| Volume aspirazione | 173,826 cm ³ |
| Posizione di collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Abbinamento con supporto ventosa | Misura 6 |
| Forma della ventosa | Rotonda, piatta |
| Pressione d'esercizio Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pressione d'esercizio nominale | -70 kPa -0,7 bar |
| Pressione d'esercizio nominale (psi) | -10,15 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -30 ... 180 °C |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 900 N |
| Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale | 400 N |
| Peso | 719 g |
| Fissaggio | Mediante attacco per il vuoto |
| Attacco per il vuoto | M20x2 |
| Colore | Trasparente |
| Durezza Shore | 50 +/- 5 |
| Materiale perno filettato | NBR Acciaio nichelato Acciaio zincato e cromato |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | VMQ (silicone) |