

ventosa ESS-20-EU

Codice prodotto: 189339

FESTO

Facile da sostituire



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Raggio min. pezzo R | 30 mm |
| Diametro nominale | 3 mm |
| Diametro ventosa | 20 mm |
| Volume aspirazione | 0,84 cm ³ |
| Posizione di collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Abbinamento con supporto ventosa | Misura 4 |
| Forma della ventosa | Rotonda, extra |
| Pressione d'esercizio Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pressione d'esercizio nominale | -70 kPa -0,7 bar |
| Pressione d'esercizio nominale (psi) | -10,15 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 17 N |
| Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale | 16 N |
| Peso | 6,4 g |
| Fissaggio | Mediante attacco per il vuoto |
| Attacco per il vuoto | M6 |
| Colore | Blu |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |
| Materiale perno filettato | Ottone nichelato Acciaio zincato e cromato |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | PUR |