


cavo piatto KASI-1,5-Y-100

Codice prodotto: 18940

FESTO

Per componenti di sistema AS-i.
Volume di fornitura 100 metri, giallo



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso	71 g
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 75 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	≤ 60 V
Carico di corrente ammissibile	3 A
Lunghezza cavo	100 m
Grado di protezione	IP65 Con terminali dei cavi chiusi
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-25 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale rivestimento del cavo	Miscela di gomma
Colore rivestimento del cavo	Giallo