


# cavo piatto

## KASI-1,5-Z-100

Codice prodotto: 18941

FESTO

Per componenti di sistema AS-i.  
Volume di fornitura 100 metri, nero



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso	71 g
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 75$ V
Intervallo tensione d'esercizio CA	$\leq 60$ V
Carico di corrente ammissibile	3 A
Lunghezza cavo	100 m
Grado di protezione	IP65 Con terminali dei cavi chiusi
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-25 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale rivestimento del cavo	Miscela di gomma
Colore rivestimento del cavo	Nero