


modulo di alimentazione VABF-C8-12-P3A5-QX

Codice prodotto: 1894888

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	< 8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso	13,8 g
Attacco pneumatico 1	Predisposto per raccordo (cartridge)
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato