


modulo di ingresso CP-E16-M8-Z

Codice prodotto: 189670

FESTO

Con alimentazione supplementare per sensori



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX) secondo la direttiva UE RoHS |
| Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità) | secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK EX secondo prescrizioni UK RoHS |
| Marchio KC | KC-EMV |
| Omologazione | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| ATEX categoria gas | II 3G |
| ATEX categoria polvere | II 3D |
| Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas | Ex ec IIC T5 Gc X |
| Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere | Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X |
| Temperatura ambiente antideflagrante | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |