

Attuatore oscillante DRE-2-F04-Q08-FS

Codice prodotto: 189843

FESTO

a semplice effetto, attacco aria a norma VDI/VDE 3845 - Valvole Namur direttamente flangiabili



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni attuatore | 2 |
| Disposizione dei fori nella flangia | F04 |
| Angolo di oscillazione | 90 deg |
| Attacco raccordo conforme alla norma | ISO 5211 |
| Ammortizzazione | senza ammortizzazione |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Funzionamento | a semplice effetto |
| Costruzione | Pignone/cremagliera |
| Rilevamento posizione | Senza |
| Attacco valvola conforme alla norma | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Pressione di esercizio | 2 ... 10 bar |
| Fluido di esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Consumo d'aria a 6 bar per ciclo 0°-90°-0° | 1,2 l |
| Peso | 600 g |
| Attacco albero | V11 |
| Attacco pneumatico | Sottobase G1/8 |
| Avvertenza sul materiale | contiene lubrificanti siliconici |
| Informazioni sui materiali, albero motore | Alluminio anodizzato |
| Informazioni sui materiali, piastra copertura | PA |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | NBR |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Alluminio anodizzato |