

# silenziatore UOS-1-LF

Codice prodotto: 1901207

FESTO

Per l'impiego in collegamento con la valvola di inserimento progressivo e di scarico MS6-SV (valvola di sicurezza).



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Senza guarnizione
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Silenziatore aperto
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Livello di rumorosità	75 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Fissaggio	Con filetto maschio
Peso	157,9 g
Attacco pneumatico	G1
Materiale inserto silenziatore	PE
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica