

dispositivo a ruota libera FLSR-40-L


Codice prodotto: 19037

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

[Per attuatore oscillante DSR.](#)

[Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.](#)

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Direzione di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20,03 Nm
Peso	1.820 g
Materiale del corpo	Alluminio fuso
Materiale bussola	Acciaio per inserti
Materiale albero	Acciaio per inserti