

distributore multiplo QSLV2-3/8-3/8-U

Codice prodotto: 190773

FESTO

Orientabile a 360°, 2 uscite.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	5,3 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Rivestimento
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Principio Push-Pull
Dimensioni contenitore	1
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 145 psi
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	24 Nm
Peso	84 g
Numero uscite	2
Numero linee di alimentazione	1
Attacco pneumatico 1	Filettatura esterna 3/8 NPT
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 3/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	14 ... 140 °F
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Materiale perno filettato	Ottone nichelato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PBT
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato