



riduttore di pressione

LR-QS-1/4-U

Codice prodotto: 190918
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante
Attacco pneumatico 1	QS-1/4
Attacco pneumatico 2	QS-1/4
Fissaggio	Con foro passante
Pressione di ingresso 1	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	46,9 g
Materiale perno filettato	Ottone