

ventosa ESV-30-SS

Codice prodotto: 190986

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Raggio min. pezzo R | 110 mm |
| Diametro ventosa | 30 mm |
| Volume aspirazione | 0,867 cm ³ |
| Posizione di collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma della ventosa | Rotonda, piatta |
| Pressione d'esercizio Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pressione d'esercizio nominale | -70 kPa -0,7 bar |
| Pressione d'esercizio nominale (psi) | -10,15 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -30 ... 180 °C |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 40,8 N |
| Peso | 2,7 g |
| Colore | Trasparente |
| Durezza Shore | 50 +/- 5 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | VMQ (silicone) |