

# ventosa ESV-30-SNA

Codice prodotto: 190988

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Raggio min. pezzo R	110 mm
Diametro ventosa	30 mm
Volume aspirazione	0,867 cm <sup>3</sup>
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristiche speciali	Antistatica
Forma della ventosa	Rotonda, piatta
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Resistenza superficiale	$\leq 0,000$ MOhm
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	40,8 N
Peso	2,7 g
Colore	Punto bianco/nero
Durezza Shore	50 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	BR