

ventosa ESV-50-EF

Codice prodotto: 191038

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Raggio min. pezzo R | 100 mm |
| Diametro ventosa | 50 mm |
| Volume aspirazione | 8,168 cm ³ |
| Posizione di collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma della ventosa | Rotonda, extra |
| Pressione d'esercizio Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pressione d'esercizio nominale | -70 kPa -0,7 bar |
| Pressione d'esercizio nominale (psi) | -10,15 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Conformità PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -10 ... 200 °C |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 103,6 N |
| Peso | 12,6 g |
| Colore | Grigio |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | FPM |