

ventosa ESV-30-BU

Codice prodotto: 191058

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore della corsa, ventosa	8 mm
Raggio min. pezzo R	80 mm
Diametro ventosa	30 mm
Volume aspirazione	4,07 cm ³
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma della ventosa	Rotonda, soffiello 1,5
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	26,2 N
Peso	3,6 g
Colore	Blu
Durezza Shore	60 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	PUR