



# filtro per il vuoto ESF-3

Codice prodotto: 191202

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Grado di filtrazione	10 µm
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 4 bar
Portata con depressione = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	100 l/min
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	9 g
Fissaggio	Con filetto maschio Mediante attacco per il vuoto
Attacco pneumatico	M4
Attacco per il vuoto	M4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale filtro	PVF
Materiale del corpo	Alluminio Ottone nichelato