

Unità di valvole VDMA-01/02

Codice prodotto: 191403


FESTO

Tipo 14, con valvole a norme ISO 15407-1.

Per la configurazione è necessario inserire il prodotto nel carrello.

A seconda della configurazione, i dati tecnici e gli accessori di questo prodotto possono variare rispetto a quelli riportati sul foglio dati.

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2009.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

~ConfIndependentDatasheet

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	2x3/2 aperte/chiusure monostabili 2x3/2 chiuse monostabili 2x3/2 aperte monostabili 5/2, monostabile 5/2, bistabile 5/2, bistabile dominante 5/3, alimentata 5/3, in scarico 5/3 chiusa
Portata nominale normale	440 ... 1.000 l/min
Pressione di esercizio	-0,9 ... 16 bar
Azionamento elettrico	Connessione singola
Max. numero dei posti valvola	16
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Larghezza	18 mm 26 mm
Grado di protezione	IP65
Funzione di scarico	strozzabile
Tipo di azionamento	elettrico
Tipo di unità di valvole	14
Costruzione	Valvola a spola
Alimentazione pressione di pilotaggio	esterna interno
Composizione unità di valvole	modulare e ampliabile
Pressione di pilotaggio	3 ... 10 bar
Tensione di esercizio nominale CA	24 V
Tensione di esercizio nominale CC	12 V 24 V
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C