

# unità di manutenzione FRC-1-D-O-DI-MAXI-A

Codice prodotto: 192435

Classic - non utilizzare per nuovi progetti



FESTO

Combinazione di filtro-riduttore-lubrificatore, con filtro da 40 µm e protezione metallica.

Con scarico automatico della condensa. Senza manometro, con riduttore di pressione ad azionamento diretto.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Serie	D
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Scarico condensa	Automatico
Costruzione	Filtro-riduttore senza manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Quantità di condensa max.	43 cm <sup>3</sup>
Grado di filtrazione	40 µm
Protezione tazza	Protezione metallica
Indicazione della pressione	Preparato per G1/4
Pressione d'esercizio	2 ... 12 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 12 bar
Isteresi di pressione max.	0,4 bar
Portata nominale normale	4.000 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	2.600 g
Fissaggio	Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	G1
Attacco pneumatico 2	G1
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC