


connettore femmina MSSD-EB-S-M14

Codice prodotto: 192745

FESTO

in tecnica di perforazione ad isolante



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza di connessione	10
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2,5
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	17 g
Connessione elettrica	4 poli Connettore femmina Configurazione degli attacchi forma C, secondo EN 175301-803
Diametro cavo	4 ... 6 mm
Sezione nominale conduttore	0,25 ... 0,5 mm ²
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero