


connettore femmina MSSD-F-S-M16

Codice prodotto: 192746

FESTO

in tecnica di perforazione ad isolante



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza di connessione	10
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	35 g
Connessione elettrica	3 poli Connettore femmina Configurazione attacchi forma B, a norma EN 175301-803
Diametro cavo	5,5 ... 8 mm
Sezione nominale conduttore	0,5 ... 1 mm ²
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero