

# Riduttore di pressione differenziale LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U



Codice prodotto: 192828

FESTO

senza manometro, con filetto maschio e attacco a innesto QS.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione differenziale costante
Attacco pneumatico 1	NPT1/16-27
Tipo fissaggio	filettata
Pressione di ingresso 1	0 ... 9 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PBT rinforzato
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata
Posizione di montaggio	qualsiasi
Peso	16 g
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone