

asse di guida FDG-63- -

Codice prodotto: 192855
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Taglia | 63 |
| Corsa | 1 ... 4.500 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Guida | Guida a ricircolo di sfere |
| Costruzione | Asse di guida senza attuatore |
| Velocità max. | 3 m/s |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - nessuno stress da corrosione |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Materiale elemento di guida | Acciaio |
| Materiale del corpo | Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata |