

snodo CRSGS-M20X1,5

Codice prodotto: 195585

FESTO

Con dado esagonale, per il fissaggio oscillante con supporto sferico (a lato stelo), a norma DIN ISO 8139.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|----------------------------------|
| Taglia | M20x1,5 |
| Basato sulla norma | ISO 12240-4 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classificazione RSBP a CD-0033 | F5a |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso | 464 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale anello esterno | Acciaio fortemente legato |
| Materiale del corpo | Acciaio fortemente legato |
| Materiale anello interno | Acciaio fortemente legato |
| Materiale dado | Acciaio fortemente legato |