


snodo CRSGS-M27X2

Codice prodotto: 195586

FESTO

Con dado esagonale, per il fissaggio oscillante con supporto sferico (a lato stelo), a norma DIN ISO 8139.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M27x2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	1.333 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale anello esterno	Acciaio fortemente legato
Materiale del corpo	Acciaio fortemente legato
Materiale anello interno	Acciaio fortemente legato
Materiale dado	Acciaio fortemente legato