


# blocco batteria MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB

Codice prodotto: 197251

FESTO

Per il montaggio di PCB di valvole con utilizzi su sottobase MHA1-...-PI



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. posti valvola	10
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Fissaggio valvola	Con filetto femmina
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M3
Attacco pneumatico 3	M5
Materiale piastra filettata	Leghe di alluminio per lavorazione plastica