


zoccolo elettrico a innesto MHAP-PI

Codice prodotto: 197260

FESTO

Per blocchi batteria e di collegamento MHA1-P...-PI e MHP1-P...-PI



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Clip
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	4 g
Connessione elettrica	2 poli Connettore femmina
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 60 V
Carico di corrente ammissibile	3 A
Lunghezza cavo	0,5 m
Diametro cavo	1 mm
Composizione cavo	2x0,14
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-20 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA
Materiale contatti a innesto	Lega di rame, stagnata