


flangia motore EAMF-A-38A-40P

Codice prodotto: 1984478

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-----------------|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 56 g |
| Codice interfaccia, motore in | 40P |
| Codice interfaccia, supporto giunto-motore | 38A.2 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |