


distributore rotativo GF-1/4

Codice prodotto: 2094

FESTO

Con una linea fissa di alimentazione e 4 uscite orientabili



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	11,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Numero di giri max.	300 1/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/4
Attacco pneumatico 2	Filetto femmina G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS