


**ghiera**  
**MCK-PK-3-KU**  
Codice prodotto: 211289

**FESTO**

Esecuzione in polimero.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Filetto femmina M6x0,75
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0 ... 145 psi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico 1	per tubo con diametro esterno 4 mm Per nipplo spinato, diametro interno 3 mm con dado
Materiale ghiera	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS