


kit con perno oscillante DAMT-V1-40-A

Codice prodotto: 2214899

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	387,5 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale viti	Acciaio zincato
Materiale perno oscillante	Acciaio zincato
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio zincato
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato