

tubo Flexopneu P-19-SW

Codice prodotto: 2235
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	31 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	200 mm
Diametro interno	19 mm
Raggio min. di curvatura	60 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,649 kg/m
Attacco pneumatico	für Stecktüle Innen-Ø 19 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	A 71 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, tubo	EPDM SBR