

Tubo in plastica PL-4-NT

Codice prodotto: 2236

FESTO

per raccordi CK e N (consentito per la produzione di alimentari).
Il massimo valore di pressione è ammesso alla massima temperatura.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	6,2 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	22,5 mm
Diametro interno	4 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 9 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Omologazione per settore alimentare	FDA 2002/72/EG
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Omologazione	TÜV
Peso in funzione della lunghezza	0,016 kg/m
Colore	neutro
Durezza Shore	D 42 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	PE