

kit assiale EAMM-A-D60-60G-S1

Codice prodotto: 2256698

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------|--------------------|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia trasferibile | 17 Nm |
| Peso | 1.250 g |
| Codice interfaccia, attuatore | D60A D60B |
| Codice interfaccia, motore in | 60G |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |