


cavo di collegamento NEBV-C-S1WA25HS-K-5-N-LE25-S10

Codice prodotto: 2265132

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-------------------------------------|
| Basato sulla norma | DIN 47100 |
| Definizione cavo | senza supporto targhette |
| Frequenza di connessione | 50 |
| Peso | 860 g |
| Collegamento elettrico 1, funzione | Lato dispositivo di campo |
| Collegamento elettrico 1, forma costruttiva | Angolare |
| Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento | Connettore femmina |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo | Angolare |
| Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento | Sub-D |
| Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori | 25 |
| Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati | 25 |
| Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio | 2x viti 4-40 UNC Con guarnizione |
| Collegamento elettrico 2, funzione | Lato di comando |
| Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento | Cavo |
| Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento | Estremità aperta |
| Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori | 25 |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | 0 ... 30 V |
| Carico di corrente ammissibile a 40 °C | 2,6 A |
| Connessione conduttore di protezione | Non disponibile |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Caratteristica cavo | Standard |
| Raggio di curvatura, cablaggio fisso | ≥ 41 mm |
| Raggio di curvatura, cablaggio libero | ≥ 122 mm |
| Diametro cavo | 10,2 mm |
| Tolleranza diametro del cavo | ± 0,25 mm |
| Composizione cavo | 25x0,34 |
| Sezione nominale conduttore | 0,34 mm ² |
| Grado di protezione | IP65 IP67 IP69K |
| Nota sul tipo di protezione | In condizioni di montaggio |
| Caratteristiche speciali | Facile da pulire |
| Temperatura ambiente | -5 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente con cablaggio libero | -5 ... 60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 40 °C |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | secondo la direttiva UE RoHS |
| Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità) | secondo prescrizioni UK RoHS |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Grado di imbrattamento | 3 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Materiale rivestimento del cavo | PVC |
| Colore rivestimento del cavo | Grigio |
| Materiale del corpo | PA rinforzato |
| Colore corpo contenitore | Grigio |
| Materiale viti | Acciaio inox |
| Materiale guarnizioni | EPDM |
| Materiale contatti a innesto | Bronzo dorato |
| Materiale guaina isolante | PVC |