

kit assiale EAMM-A-P10-38A-67A

Codice prodotto: 2297644

Prodotto in esaurimento

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-----------------|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia trasferibile | 12,5 Nm |
| Peso | 230 g |
| Codice interfaccia, attuatore | P10-38A |
| Codice interfaccia, motore in | 67A |
| Codice interfaccia, supporto giunto-motore | 38A |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |