


riduttore EMGA-80-P-G5-EAS-80

Codice prodotto: 2297691

★ Core product range

Adatto per servomotori.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	80 mm
Dimensioni flangia motore	80 mm
Gioco torsionale	0,12 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	5:1
Numero di giri max. ingresso	7.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	110 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,45 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	176 Nm
Grado di efficienza max.	98 %
Resistenza alla torsione	6 Nm/arcmin
Peso	2.000 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	80G
Interfaccia riduttore, motore	80P
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS