


giunto
EAMC-30-32-10-10
Codice prodotto: 2310372

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	10 mm
Diametro alloggiamento 2	10 mm
Taglia	30
Lunghezza nominale	32 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	5,87 kgmm ²
Coppia trasferibile	12,5 Nm
Peso	48 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS