


cursore
 DARD-L1-18-M
Codice prodotto: 2349274

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	18
Deviazione radiale +/-	2,5 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/-	400 N
Peso	94 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale adattatore	Alluminio anodizzata
Materiale perno	Acciaio
Materiale bussola	Alluminio anodizzata
Materiale snodo	PA rinforzato
Materiale viti	Acciaio, rivestito