


cursore
 DARD-L1-80-M
Codice prodotto: 2349280

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Deviazione radiale +/-	4 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/-	7.800 N
Peso	2.815 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale adattatore	Acciaio zincato
Materiale perno	Acciaio
Materiale bussola	Acciaio zincato
Materiale snodo	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio, rivestito