

cavo di collegamento

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Codice prodotto: 2384165

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	28 g
Connessione elettrica 1	2x connettori femmina angolari, M12, 3 poli
Connessione elettrica 2	Connettore maschio angolare, M8, 4 poli
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	2 A
Lunghezza cavo	0,2 m
Diametro cavo	2,9 mm
Composizione cavo	2x0,14
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)