

cilindro rotondo EG-12-40

Codice prodotto: 2417

FESTO

Con ritorno a molla



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	40 mm
Diametro pistone	12 mm
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, in spinta	68 N
Attacco pneumatico	G1/8