

bussola di bloccaggio EAMH-86-19-C27.3

Codice prodotto: 2429535

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------|-----------------------|
| Taglia | 86 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 5.000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 8,2 kgmm ² |
| Peso | 76 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |