

# bussola di bloccaggio EAMH-110-22-C34

Codice prodotto: 2430411

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	110
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	5.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	27,3 kgmm <sup>2</sup>
Peso	162 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS