


# sottobase VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Codice prodotto: 2738672

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	54 mm
Attacco di funzione 32	G1/4
Attacco di funzione 34	G1/4
Attacco pneumatico 22	Sottobase G3/8
Attacco pneumatico 44	Sottobase G3/8
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio	0 ... 16 bar
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Portata nominale normale	2.000 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	3.400 g
Attacco servopilotaggio 14	G1/8
Attacco pneumatico 2	G3/8
Attacco pneumatico 4	G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale O-ring	NBR
Materiale viti	Acciaio