

guida di montaggio per sensori DASP-F5-50- -H-SR

Codice prodotto: 2747377

Prodotto in esaurimento

FESTO

Adatta per il cilindro snodato DFAW.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Taglia | 50 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Striscia di montaggio sensori |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia di serraggio max. | 2,9 Nm |
| Peso a corsa 0 mm | 12,8 g |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 2,7 g |
| Fissaggio | Con foro passante e vite |
| Materiale profilo | Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale viti | Acciaio fortemente legato |