


# raccordo a innesto a T

## NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Codice prodotto: 2839867

FESTO



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101
Fissaggio	Avvitabile
Peso	25 g
Connessione elettrica 1	Connettore femmina diritto, M12x1, 5 poli, codifica A
Connessione elettrica 2	Connettore femmina diritto, M12x1, 5 poli, codifica A
Connessione elettrica 3	Connettore maschio, diritto, M12, 5 poli, A
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Resistenza alle scariche elettriche	1,5 kV
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale del corpo	TPE-U(PUR)
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale ghiera	Pressofusione di zinco Nichelato
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale contatti a innesto	Lega di rame dorato