


Cilindro rotondo DGS-40- -PPV-S2

Codice prodotto: 2872
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con ammortizzazione regolabile su entrambi i lati.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 2.000 mm
Diametro pistone	40 mm
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo passante
Pressione d'esercizio	0,6 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	15 mm
Forza teorica a 6 bar, in trazione	633 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	633 N
Attacco pneumatico	G1/4