


flangia oscillante SNCS-100-R3

Codice prodotto: 2895925

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varianti	Elevata protezione contro la corrosione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	684 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica Con rivestimento protettivo
Materiale supporto oscillante	PTFE Acciaio inox
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato