


kit assiale EAMM-A-D80-80G-S1

Codice prodotto: 2946764

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	60 Nm
Peso	1.990 g
Codice interfaccia, attuatore	D80B
Codice interfaccia, motore in	80G
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS