


# sottobase VABS-S7-BE-B-G14-V14-A

Codice prodotto: 2999476

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore   |
|--|--|
| Posizione di montaggio                   | Qualsiasi                                      |
| Alimentazione pressione di pilotaggio    | Interna  |
| Pressione d'esercizio Mpa                | 0,2 ... 0,8 MPa                                |
| Pressione d'esercizio                    | 2 ... 8 bar                                    |
| Portata Kv alimentazione                 | 2,2 m <sup>3</sup> /h                          |
| Portata Kv scarico                       | 8,6 m <sup>3</sup> /h                          |
| Fluido d'esercizio                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 - stress da corrosione molto elevato         |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-Zona III                             |
| Grado di protezione                      | IP65   |
| Peso                                     | 250 g  |
| Fissaggio                                | Con foro passante                              |
| Attacco pneumatico 1                     | G1/4   |
| Attacco pneumatico 2                     | Flangia 1/4<br>Configurazione NAMUR            |
| Attacco pneumatico 3                     | G1/4   |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                                |
| Materiale piastra filettata              | Alluminio rivestito con copertura di Ematal    |
| Materiale guarnizioni                    | NBR  |